

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.044

**Rail de retenue de câbles, réglable
en profondeur**

État: 23/05/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.044 - Rail de retenue de câbles, réglable en profondeur pour baies VX IT, TE

Pour baies VX IT et TE. Permet une adaptation flexible de votre longueur à l'écartement de fixation donné entre les deux plans de montage 19".

Caractéristiques

| | |
|---------------------------------------|--|
| Référence | DK 5302.044 |
| Avantages | Ces rails réglables en profondeur permettent une adaptation flexible de votre longueur à l'écartement de fixation donné entre les deux montants 19". |
| Domaines d'application | <p>Pour le guidage des câbles sur l'ossature de l'armoire et pour la décharge de traction des câbles guidés. Ceux-ci peuvent être fixés sur les rails de retenue des câbles à l'aide de colliers de câblage ou de bandes autoagrippantes.</p> <p>Les rails de retenue des câbles s'accrochent directement à l'arrière des montants 19" ou dans la profondeur de l'armoire entre deux montants. Un vissage supplémentaire bloque l'unité.</p> |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Zinguée |
| Composition de la livraison | Avec accessoires de fixation |
| Écartement entre les plans 19" | 350 - 550 mm |
| Remarque | <p>Cote de fixation + 170 mm = écartement entre les plans 19" pour VX IT standard</p> <p>Cote de fixation + 175 mm = écartement entre les plans 19" pour VX IT dynamic</p> |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,67 kg |
| Poids brut | 0,687 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 2,6 kg CO2 eq (Cat B) |

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| Description produit | VX IT profilé en forme de tête de marteau, 325-575 |