


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.124

Renfort pour montants 19"

État: 11/07/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.124 - Renfort pour montants 19" pour VX IT montant 19" « standard »

Pièces de renfort des montants 19" pour VX IT afin de compenser une charge mal répartie.

Caractéristiques

Référence	IT 5302.124
Description produit	Ces pièces empêchent la déformation des montants fixés lorsque les charges sont inégalement réparties. Elles se fixent directement entre un montant 19" et un châssis situé sur le niveau de montage extérieur de l'ossature VX.
Avantages	Utilisation également comme fixation individuelle pour l'équipement partiel 19"
Domaines d'application	Pour fixer le montant 19" standard sur le niveau de montage extérieur
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Laqué
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Convient à	Largeur: = 800 mm
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	0,4 kg
Poids brut	0,533 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	83024900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Caractéristiques

Description produit

VX IT renfort 19" L=800m