


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.205 Tiroir-clavier 2 U

État: 21/06/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.205 - Tiroir-clavier 2 U pour un jeu de montants 19"

Pour niveau de fixation 482,6 mm (19"), adapté pour les claviers jusqu'à une largeur de 430 mm et une profondeur de 250 mm lorsque la face avant rabattue.

Caractéristiques

Référence	DK 5302.205
Description produit	Pour claviers jusqu'à 250 mm de profondeur et 430 mm de largeur lorsque la face avant est rabattue.
Matériau	Tôle d'acier avec face avant en aluminium
Finition	Laqué
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Tiroir verrouillable avec poignées Face avant rabattable Tapis pour souris extractible Tablette pour souris Introduction des câbles facilement accessible Décharge de traction
Dimensions	Largeur: 482,6 mm
Dimensions max. du clavier (LxHxP)	430 x 250 mm
Remarque concernant la référence	Profondeur de montage : 390 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	6,12 kg
Poids brut	7,12 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Description produit	IT Tiroir-clavier 19"2U