


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.145

Goulotte de câblage

État: 2/04/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.145 - Goulotte de câblage pour TS IT, TE

Goulotte de câbles avec couvercle amovible à charnières des deux côtés.



Caractéristiques

Référence	DK 5502.145
Description produit	La goulotte de câblage possède un couvercle amovible montée sur charnières des deux côtés et peut de plus être vissée.
Avantages	Montage simple grâce à la fixation rapide sans outil Haute densité d'intégration grâce au guidage des câbles sur chaque unité de hauteur Possibilité de juxtaposer dos à dos
Matériau	Tôle d'acier Matière plastique selon UL 94-V0
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Avec couvercle et matériel de fixation Avec 4 brides de câbles pour les réserves de câbles
Unités de hauteur	42 U
Convient à	Type de coffret: TS IT TE Largeur: 800 mm Hauteur: 2.200 mm
Convient à la largeur	800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	8,298 kg
Poids brut	8,735 kg

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier	73269098
ECLASS 8.0	27400604
Description produit	Goulotte de câblage 42U pour haut. 2200mm
