


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5502.145**

**Goulotte de câblage**

État: 1/02/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5502.145 - Goulotte de câblage pour TS IT, TE

Goulotte de câbles avec couvercle amovible à charnières des deux côtés.



## Caractéristiques

Référence	DK 5502.145
Description produit	La goulotte de câblage possède un couvercle amovible montée sur charnières des deux côtés et peut de plus être vissée.
Avantages	Montage simple grâce à la fixation rapide sans outil Haute densité d'intégration grâce au guidage des câbles sur chaque unité de hauteur Possibilité de juxtaposer dos à dos
Matériaux	Tôle d'acier Matière plastique selon UL 94-V0
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Avec couvercle et matériel de fixation Avec 4 brides de câbles pour les réserves de câbles
Unités de hauteur	42 U
Convient à	Type de coffret: TS IT TE Largeur: 800 mm Hauteur: 2.200 mm
Convient à la largeur	800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	8.298
Poids brut	8.735

# Caractéristiques

---

Numéro du tarif douanier 73269098

---

EAN 4028177681224

---

E-Number Sweden E7239773

---

ECLASS 8.0 27400604