

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5503.131

## Baie réseau/serveur TS IT

État: 15/06/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5503.131 - Baie réseau/serveur TS IT avec porte vitrée, IP 55, avec cadre de montage 19"

Baie TS IT, pleine, pour climatisation de baie directe. Aménagement intérieur avec cadre de montage 19" pour une charge admissible de max. 1 500 kg disponible dans différentes dimensions et avec indice de protection jusqu'à IP 55.

## Caractéristiques

|                |                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence      | DK 5503.131                                                                                                                                                      |
| Matériau       | Tôle d'acier<br>Aluminium<br>Porte vitrée en aluminium avec une vitre verre sécurit trempé de 3 mm                                                               |
| Finition       | Ossature : apprêt par trempé électrophorèse<br>Aménagement intérieur : apprêt par trempé<br>Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre |
| General colour | RAL 7035                                                                                                                                                         |
| Couleur        | Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035<br>Aménagement intérieur : RAL 9005                                                                                 |

# Caractéristiques

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composition de la livraison                                      | Ossature TS 8 avec portes et toit<br>Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180°<br>Porte en tôle d'acier à l'arrière, charnières à 180°<br>Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E<br>Toit monobloc plein<br>Cadre inférieur avec plaque passe-câbles monobloc, en plusieurs parties<br>Deux cadres de montage 19" avant et arrière, autoporteurs, réglables en profondeur<br>Joint de juxtaposition et kit d'étanchéité pour plaques passe-câbles (joints à la livraison)<br>Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison)<br>12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)<br>50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)<br>Palette IPPC |
| Dimensions                                                       | Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 1.200 mm<br>Profondeur: 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unités de hauteur                                                | 24 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unités de hauteur                                                | 24 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière | 147 mm / 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)      | 545 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Design doors                                                     | plein, IP 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Modèle à niveau(x) 19"                                           | Cadres de montage 19"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Charge admissible                                                | 15 000 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529                         | IP 55 uniquement avec joint de juxtaposition ou panneaux latéraux vissés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Caractéristiques

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque                 | L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation. Pour les baies de hauteur et profondeur 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm, les panneaux latéraux adaptés sont disponibles en option et fournis montés sur la baie. |
| Matériau de base         | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Unité d'emballage        | 1 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Poids net                | 82,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poids brut               | 87 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Numéro du tarif douanier | 94032080                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ETIM 9                   | EC002499                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ECLASS 8.0               | 27180207                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Description produit      | TS IT, cadre de montage 19", porte vitrée, LHP 800 x 1200 x 800 mm, 24 U, IP 55                                                                                                                                                                                                                                    |

# Approbation

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Approbation  | UL + C-UL (listed)               |
| Certificats  | Finition<br>Indice de protection |
| Explications | Déclaration de conformité        |