

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5529.181

## Baie réseau/serveur TS IT

État: 21/06/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5529.181 - Baie réseau/serveur TS IT avec porte ajourée, avec cadre de montage 19"

Baie TS IT, ajourée, pour climatisation de salle. Aménagement intérieur 19" avec cadre de montage 19" pour une charge admissible de max. 1 500 kg disponible dans différentes dimensions.

## Caractéristiques

Référence	DK 5529.181
Matériau	Tôle d'acier Aluminium
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Aménagement intérieur : apprêt par trempé Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour	RAL 7035
Couleur	Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035 Équipement intérieur, grille de ventilation à l'avant : RAL 9005

# Caractéristiques

Composition de la livraison	<p>Ossature TS 8 avec portes et toit</p> <p>Porte en tôle d'acier et aluminium à l'avant, ajourée (à env. 85 % de la surface totale), charnières à 180°</p> <p>Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E</p> <p>Deux cadres de montage 19" avant et arrière, autoporteurs, réglables en profondeur</p> <p>Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe.</p> <p>Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison)</p> <p>12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)</p> <p>50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)</p> <p>Palette IPPC</p> <p>Toit, en plusieurs parties, amovible avec introduction/passage de câbles à l'arrière, transversale et avec découpe recouverte pour tôle d'aération</p> <p>Porte ajourée à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 180° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)</p>
Dimensions	<p>Largeur: 600 mm</p> <p>Hauteur: 2.000 mm</p> <p>Profondeur: 600 mm</p>
Unités de hauteur	42 U
Unités de hauteur	42 U
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière	84 mm / 168 mm
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)	345 mm
Design doors	avec fentes d'aération
Modèle à niveau(x) 19"	Cadres de montage 19"
Charge admissible	15 000 N
Remarque	L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.

# Caractéristiques

Matériau de base	Aluminium
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	67 kg
Poids brut	70 kg
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Description produit	TS IT, cadre de montage 19", ajourée, LHP 600 x 2000 x 600 mm, 42 U

# Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Certificats	Finition
Explications	Déclaration de conformité