

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5853.580

## Armoires monobloc SE 8

État: 26/12/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5853.580 - Armoires monobloc SE 8 IP 66/NEMA 4X

Protection élevée grâce à IP 66 / NEMA 4X. Montage rapide grâce aux panneaux latéraux intégrés d'origine.

## Caractéristiques

Référence	SE 5853.580
Description produit	L'armoire monobloc est basée sur la structure TS 8. Les accessoires pour l'aménagement intérieur TS 8 s'utilisent sans aucune restriction.
Matériau	Armoire : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé Panneau arrière : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé Base : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 3,0 mm Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition	Coffret, paroi arrière et porte : brossé, grain 400 Plaque de montage : zinguée Base : sans revêtement
Composition de la livraison	Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés Porte(s) Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Panneau arrière dévissable Plaque de montage Plaque passe-câbles monobloc Serrure : panneton double de 3 mm 2 rails de montage TS 18 x 38 mm
Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 2.000 mm Profondeur: 600 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	699 mm x 1.896 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66

# Caractéristiques

---

Indice de protection NEMA	NEMA 4X NEMA 3R
Remarque	Compte tenu de la dureté du matériau, nous conseillons d'utiliser les vis à tête à tête ronde empreinte étoile pour l'équipement intérieur.
Matériau de base	Acier inoxydable
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	146
Poids brut	152
EAN	4028177696761
ECLASS 8.0	27180101

# Approbation

---

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK