## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# CP 6148.000 Roulettes doubles orientables

État: 27/10/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



#### CP 6148.000 - Roulettes doubles orientables

Pour une utilisation mobile, à monter directement sur l'armoire.

#### Caractéristiques

Référence	CP 6148.000	
Description produit	Pour une mise en œuvre mobile, à monter directement sur l'armoire	
Couleur	Noir avec surface de roulement grise	
Composition de la livraison	4 roulettes doubles orientables, 2 x avec et 2 x sans dispositif de blocage. Matériel de fixation inclus	
Convient à	Type de coffret: VX Type de coffret: VX IT Type de coffret: TS Type de coffret: TS IT Type de coffret: VX SE Type de coffret: PC Type de coffret: Parties inférieures TP Type de coffret: IW Type de coffret: Data Rack Type de coffret: Refroidisseurs d'eau	
Clearande floor	85 mm	
Charge max. admissible (statique) par élément	750 N	
Pour référence(s)	Standfuß 6106.200 Standfuß 6106.300	
Dimensions	Filetage: M12 x 20	
Unité d'emballage	1 p.	
Poids net	1.115	
Poids brut	1.293	
1 Olds blut	1.—	
Numéro du tarif douanier	39269097	

© Rittal 2025

### Caractéristiques

E-Number Sweden	E7239728	
ETIM 9	EC002621	
ECLASS 8.0	27189262	

© Rittal 2025 3