

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.870 Articulation pivotante

État: 2/04/2026 (La source: rittal.com)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.870 - Articulation pivotante avec / sans bras porteur

Pour une intégration directe et pivotante sur des machines et des armoires électriques.

Caractéristiques

Référence	CP 6206.870
Modèle	Articulation pivotante sans bras porteur
Description produit	Pour une intégration verticale, directe et pivotante sur des machines et des armoires électriques.
Avantages	Avec limitation intégrée de l'angle de rotation
Domaines d'application	Fixation du coffret par le bas ou par le haut
Couleur	RAL 7035
Possibilités de montage	Adaptée pour les coffrets avec raccordement au bras porteur Ø 130 mm
Charge (statique) admissible	700 N
Rotation angle/swivel area	env. 310° Possibilité de limiter l'angle de rotation en utilisant les tiges filetées jointes à la livraison
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1,36 kg
Poids brut	1,46 kg
Numéro du tarif douanier	76169990
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Description produit	Articulation murale sans bras porteur

Approbation

Explications

Déclaration fabricant