


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# CP 6212.500 Adaptateurs

État: 13/05/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6212.500 - Adaptateurs entre raccordement pour bras porteur Ø 130 mm et 120 x 65 mm

Pour le montage de coffrets de commande avec découpe de bras porteur 120 x 65 mm et la console de raccordement VESA 75/100

## Caractéristiques

Référence	CP 6212.500
Modèle	Pour le montage de coffret de commande avec découpe de bras porteur 120 x 65 mm et console de raccordement VESA 75 / 100 sur : Couplage CP 120, 6212.300 Fixation CP 120, 6212.320 Couplage d'angle 90° CP 120, 6212.380 Articulation pivotante avec bras porteur (6206.850) Articulation pivotante pour l'intégration dans une machine (6206.870)
Matériau	Fonte d'aluminium
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Avec joints d'étanchéité Matériel de fixation
Rifid y/n	Oui
Dimensions	Hauteur: 40 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,5 kg
Poids brut	0,552 kg
Numéro du tarif douanier	76169990
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Description produit	Adaptateur bras porteur D130mm/120x65mm

# Approbation

---

Explications

Déclaration fabricant