

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6315.100

## Coffrets de commande avec poignées

État: 24/02/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6315.100 - Coffrets de commande avec poignées

Coffrets de commande avec poignées, d'un design moderne, en tôle d'acier, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm qui convient aux bras porteurs CP 60 / 120 / 180, accès de maintenance au choix par l'avant ou par l'arrière, face avant en aluminium facile à démonter pour être usinée, indice de protection IP 55



## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | CP 6315.100                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Matériau                    | Coffret et porte : tôle d'acier<br>Poignées : aluminium<br>Face avant : aluminium<br>Capots de recouvrement : plastique                                                                                                                                                                                 |
| Finition                    | Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée<br>Poignées : anodisées incolores<br>Face avant : anodisée incolore                                                                                                                                  |
| Couleur                     | Coffret et porte : RAL 7035<br>Poignées : anodisées incolores<br>Face avant : anodisée incolore<br>Capots de recouvrement : teinte proche RAL 7024                                                                                                                                                      |
| Composition de la livraison | Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur Ø 130 mm<br>Découpe max. à l'avant, recouverte d'une plaque frontale en aluminium de 3 mm facile à usiner<br>Poignées latérales et capots de recouvrement<br>Serrure à panneton double de 3 mm<br>Équerre d'équipement intérieur avec perforations TS |

# Caractéristiques

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions                                        | Largeur: 300 mm<br>Hauteur: 300 mm<br>Profondeur: 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Modèle                                            | Accès de service par l'avant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Remarque                                          | Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret<br>En option : raccordement pour bras porteur Ø 130 mm, plaque de renforcement excentrée pouvant simplement être percée<br>Dispositifs de verrouillage pour intervenir par l'avant : dispositifs de verrouillage de 41 mm, modèle C, cylindres de sécurité, poignées en plastique et poignées en T, modèle C |
| Matériau de base                                  | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Remarque concernant la référence                  | plaque de montage 5050.432 adaptée avec pochette d'accessoires 5050.507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verrouillage                                      | Modèle du dispositif de fermeture: taquet de fermeture en forme de croissant<br>Nombre de serrures: 1<br>Serrure à clé: Panneton double de 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poids net                                         | 6,958 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Poids brut                                        | 7,324 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Numéro du tarif douanier                          | 94032080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ECLASS 8.0                                        | 27180505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Description produit                               | CP Coffret de commande avec poignées, LHP : 300 x 300 x 210 mm, en tôle d'acier, poignées en aluminium, accès de service par l'avant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Approbation

# Approbation

---

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK