Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6315.100

Coffrets de commande avec poignées

État: 23/10/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



CP 6315.100 - Coffrets de commande avec poignées

Coffrets de commande avec poignées, d'un design moderne, en tôle d'acier, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm qui convient aux bras porteurs CP 60 / 120 / 180, accès de maintenance au choix par l'avant ou par l'arrière, face avant en aluminium facile à démonter pour être usinée, indice de protection IP 55



Caractéristiques

Référence	CP 6315.100
Matériau	Coffret et porte : tôle d'acier
	Poignées : aluminium
	Face avant : aluminium
	Capots de recouvrement : plastique
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement
	poudre extérieur, laque texturée
	Poignées : anodisées incolores
	Face avant : anodisée incolore
Couleur	Coffret et porte : RAL 7035
	Poignées : anodisées incolores
	Face avant : anodisée incolore
	Capots de recouvrement : teinte proche RAL 7024
Composition de la livraison	Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur Ø 130 mm
	Découpe max. à l'avant, recouverte d'une plaque frontale en
	aluminium de 3 mm facile à usiner
	Poignées latérales et capots de recouvrement
	Serrure à panneton double de 3 mm
	Équerre d'équipement intérieur avec perforations TS

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 300 mm Hauteur: 300 mm Profondeur: 210 mm	
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55	
Modèle	Accès de service par l'avant	
Remarque	Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteu ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret En option : raccordement pour bras porteur Ø 130 mm, plaque de renforcement excentrée pouvant simplement être percée Dispositifs de verrouillage pour intervenir par l'avant : dispositifs de verrouillage de 41 mm, modèle C, cylindres de sécurité, poignées e plastique et poignées en T, modèle C	
Matériau de base	Aluminium	
Remarque concernant la référence	plaque de montage 5050.432 adaptée avec pochette d'accessoire 5050.507	
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: taquet de fermeture en forme de croissant Nombre de serrures: 1 Serrure à clé: Panneton double de 3 mm	
Unité d'emballage	1 p.	
Poids net	6.958	
Poids brut	7.324	
EAN	4028177693937	
ECLASS 8.0	27180505	

Approbation

Explications	Déclaration de conformité	
P		
	Déclaration de conformité UK	

© Rittal 2025 3