Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6320.300

Coffrets de commande avec poignées

État: 16/10/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



CP 6320.300 - Coffrets de commande avec poignées

Coffrets de commande avec poignées, d'un design moderne, en tôle d'acier, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm qui convient aux bras porteurs CP 60 / 120 / 180, accès de maintenance au choix par l'avant ou par l'arrière, face avant en aluminium facile à démonter pour être usinée, indice de protection IP 55

Caractéristiques

Référence	CP 6320.300
Matériau	Coffret et porte : tôle d'acier
	Poignées : aluminium
	Face avant : aluminium
	Capots de recouvrement : plastique
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement
	poudre extérieur, laque texturée
	Poignées : anodisées incolores
	Face avant : anodisée incolore
Couleur	Coffret et porte : RAL 7035
	Poignées : anodisées incolores
	Face avant : anodisée incolore
	Capots de recouvrement : teinte proche RAL 7024
Composition de la livraison	Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur Ø 130 mm
	Découpe max. à l'avant, recouverte d'une plaque frontale en
	aluminium de 3 mm facile à usiner
	Poignées latérales et capots de recouvrement
	Serrure à panneton double de 3 mm
	Équerre d'équipement intérieur avec perforations TS
Dimensions	Largeur: 380 mm
	Hauteur: 380 mm
	Profondeur: 210 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Modèle	Accès de service par l'arrière

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Remarque	Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret En option : raccordement pour bras porteur Ø 130 mm, plaque de renforcement excentrée pouvant simplement être percée Dispositifs de verrouillage pour intervenir par l'arrière : dispositifs de verrouillage de 27 mm, modèle A, cylindres de sécurité, poignées en plastique et poignées en T, modèle B
Matériau de base	Aluminium
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage Nombre de serrures: 1 Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	9.041
Poids brut	9.517
EAN	4028177693982
ECLASS 8.0	27180505

Approbation

Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3