


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6665.500

**Console murale CP 40 en acier
inoxydable**

État: 18/06/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6665.500 - Console murale CP 40 en acier inoxydable

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Référence | CP 6665.500 |
| Modèle | Par l'avant : perçage Ø 9 mm |
| Domaines d'application | Avec perçage prévu pour le montage Kit de fixation au sol orientable CP 40, en acier inoxydable (6663.500) avec 4 vis Fixation mur / sol, fixe CP 40, acier inoxydable (6663.000) avec 4 vis et écrous |
| Matériau | Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 66 selon la norme EN 60529 , 2014-09 IP X9 selon la norme EN 60529 , 2014-09 |
| Rifid y/n | Oui |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 1,6 kg |
| Poids brut | 1,755 kg |
| Numéro du tarif douanier | 83024900 |
| ETIM 9 | EC000882 |
| ECLASS 8.0 | 27400556 |
| Description produit | Console murale en inox |

Approbation

| | |
|--------------|-----------------------|
| Explications | Déclaration fabricant |
|--------------|-----------------------|