Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7030.060 Bloc d'alimentation CMC III

État: 2/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



DK 7030.060 - Bloc d'alimentation CMC III pour UC, UC Compacte, réglette d'éclairage à diodes, module de contrôle des portes

Bloc d'alimentation CMC III pour l'utilisation à différents niveaux de tension.







Caractéristiques

Référence	DK 7030.060
Description produit	Le bloc d'alimentation est spécialement adapté au design CMC III et peut être intégré dans une unité de montage. Deux bornes complémentaires sont disponibles comme sorties 24 V en plus d'une fiche spéciale pour l'Unité Centrale / l'Unité Centrale Compacte CMC III.
Matériau	Plastique
Finition	Face avant : lisse Coffret : Texturé
Couleur	Face avant : RAL 9005 Coffret : RAL 7035
Composition de la livraison	Câble de raccordement 24 V (DC) Avec matériel de fixation pour le montage sur surfaces planes
Longueur du câble de raccordement	600 mm
Raccordement en entrée	Fiche CEI 320 C14

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Courant de sortie (max.)	2,5 A
Dimensions	Largeur: 138 mm Hauteur: 40 mm Profondeur: 132 mm
Plage de température de fonctionnement	0 °C40 °C
Tension de sortie	Tension de sortie: 24 V CC
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	595 %
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.65
Poids brut	0.652
Numéro du tarif douanier	85043121
EAN	4028177659384
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Approbation

Approbation	UL
Explications	Déclaration fabricant
	Déclaration de conformité

© Rittal 2025 3