

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7050.200

Châssis 3 U avec barres rondes

État: 14/08/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7050.200 - Châssis 3 U avec barres rondes pour rails LSA

Pour barrettes LSA, pour recevoir 15 rails de séparation LSA 2/10, sur 2 barres rondes, Ø 12 mm, le châssis peut être intégré dans tous les niveaux de fixation 482,6 mm (19").

Caractéristiques

Référence	DK 7050.200
Description produit	Pour recevoir 15 rails de séparation LSA 2/10, sur 2 barres rondes, Ø 12 mm. Le châssis peut être intégré dans toute surface de fixation 19". Avec rail de retenue des câbles à l'arrière.
Matériau	Panneaux latéraux : plaques d'aluminium Équerres en pouces / rails de jonction : profilé en aluminium extrudé
Composition de la livraison	Châssis avec barres rondes comme kit de montage.
Dimensions	Largeur: 482,6 mm Hauteur: 132,5 mm Profondeur: 180 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1.6
Poids brut	1.673
Numéro du tarif douanier	76169990
EAN	4028177221581
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261