Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





IT 7100.510 Kit de portes OCP

État: 26/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



IT 7100.510 - Kit de portes OCP pour baie OCP ORV3

Pour une protection d'accès accrue avec poignée confort avec bouton-pression et serrure.







Caractéristiques

| Référence | IT 7100.510 |
|-----------------------------|---|
| Avantages | Protection d'accès accrue Accès de maintenance optimal grâce à la porte arrière à double battants asymétriques |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | apprêt par trempé et revêtement poudre |
| Couleur | RAL 9005 |
| Composition de la livraison | Porte avant ajourée monobloc Porte arrière ajourée à double battants asymétriques Porte avant et arrière avec poignées Confort et dispositif à bouton- pression 12 charnières |
| Dimensions | Largeur: 596 mm Hauteur: 2.236 mm Profondeur: 35 mm |
| Unité d'emballage | 2 p. |
| Numéro du tarif douanier | 94039910 |
| EAN | 4028177998612 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| | |

© Rittal 2025 2