

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7140.535

Panneau passe-câbles avec brosse

État: 31/01/2026 (La source: [ittal.com/fr-fr](https://www.ittal.com/fr-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7140.535 - Panneau passe-câbles avec brosse 19" (482,6 mm)

Avec découpe de 390 x 40 mm (2 U) ou de 390 x 20 mm (1 U) avec garniture à brosse, possibilité de monter des étriers de retenue des câbles.



Caractéristiques

Référence	DK 7140.535
Description produit	Pour un guidage de câbles aisé et simple entre deux zones, séparées entre elles par un plan de montage 19", p. ex. entre la zone avant et arrière d'un plan de montage 19".
Domaines d'application	Pour le verrouillage et le guidage simultané de câbles dans la zone d'installation 1 U, au standard de montage 19"
Matériau	Tôle d'acier Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB
Finition	Laqué
Couleur	RAL 7035
Découpe de montage	Largeur:390 mm Hauteur:20 mm
Dimensions	Largeur: 482,6 mm
Unités de hauteur	1 U
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.43
Poids brut	0.475

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier 73269098

EAN 4028177166608

E-Number Sweden E7239716

ETIM 9 EC000322

ECLASS 8.0 27400604