

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7338.135**

**Kit d'étanchéité pour TS IT et LCP**

État: 9/02/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7338.135 - Kit d'étanchéité pour TS IT et LCP en liaison avec DET-AC III Master/Slave

Kit d'étanchéité pour TS IT et LCP.

## Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Référence   | DK 7338.135   |
| Description produit                                   |   |
| Avantages   | Étanchéité des passages de câbles, tuyaux et conduites dans le toit ou dans la base, sans altérer leur fonction   |
| Domaines d'application                                | Obture les brosses passe-câbles dans deux toits de la baie VX IT<br>Obture 1 brosse passe-câbles dans le toit du LCP.<br>Obture l'ouverture dans la base du LCP CW / LCP DX dans la zone des conduites de fluide frigorigène / d'eau. |
| Matériaux   | Tuyau polyéthylène, avec une face autocollante  |
| Couleur   | Anthracite  |
| Composition de la livraison                           | 4 découpes pour deux toits en tôle VX IT<br>1 découpe pour un LCP   |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.  |
| Poids net   | 0.4   |
| Poids brut  | 0.44  |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 3,8 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit   |
| Numéro du tarif douanier                              | 39191012  |
| EAN   | 4028177813502   |
| ETIM 9  | EC002685  |
| ECLASS 8.0  | 40040104  |