Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





État: 18/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



DK 7391.000 - Data Rack

Data Rack pour une accessibilité optimale de tous les côtés lors du montage et de l'équipement ainsi que pour une grande maniabilité grâce aux roulettes orientables doubles.







Caractéristiques

Référence	DK 7391.000
Matériau	Ossature profilée, socle : tôle d'acier
	Pieds : fonte de zinc
General colour	RAL 7035
Couleur	Ossature profilée, socle : RAL 7035
	Cache, pieds : RAL 5018
Composition de la livraison	Ossature profilée résistante à la torsion avec perforation 19"
	Socle stable avec pieds intégrés avec possibilité de fixation au sol
	sans caches en pied
	Accessoires de montage
Dimensions	Largeur: 550 mm
	Hauteur: 1.500 mm
	Profondeur: 750 mm
Unités de hauteur	31 U
Unités de hauteur	31 U
Distance par rapport au second	150 - 350 mm
cadre de fixation, au pas de 50 mm	

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Pas de trame entre les niveaux de fixation	50 mm
Charge admissible des plans de montage 19"	1⊠ 500N
Remarque	Commandez séparément le second cadre de fixation.
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	16.781
Poids brut	17.664
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	67,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177129795
E-Number Sweden	E7239646
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602

© Rittal 2025 3