



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7445.000

Data Rack

État: 30/01/2026 (La source: [ittal.com/fr-fr](https://www.ittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7445.000 - Data Rack

Data Rack pour une accessibilité optimale de tous les côtés lors du montage et de l'équipement ainsi que pour une grande maniabilité grâce aux roulettes orientables doubles.



Caractéristiques

Référence	DK 7445.000
Matériaux	Ossature profilée, socle : tôle d'acier Pieds : fonte de zinc
General colour	RAL 7035
Couleur	Ossature profilée, socle : RAL 7035 Cache, pieds : RAL 5018
Composition de la livraison	Ossature profilée résistante à la torsion avec perforation 19" Socle stable avec pieds intégrés avec possibilité de fixation au sol sans caches en pied Accessoires de montage
Dimensions	Largeur: 550 mm Hauteur: 2.122 mm Profondeur: 750 mm
Unités de hauteur	45 U
Unités de hauteur	45 U
Distance par rapport au second cadre de fixation, au pas de 50 mm	150 - 350 mm

Caractéristiques

Pas de trame entre les niveaux de fixation	50 mm
Charge admissible des plans de montage 19"	1 500 N
Remarque	Commandez séparément le second cadre de fixation.
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	19.733
Poids brut	20.772
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	79,1 kg CO ₂ eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177130524
E-Number Sweden	E7239649
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602