


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 7495.000

Roulettes doubles orientables

État: 22/05/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 7495.000 - Roulettes doubles orientables

Pour une utilisation mobile, à monter directement sur l'armoire.



Caractéristiques

Référence	CP 7495.000
Description produit	Pour une mise en œuvre mobile, à monter directement sur l'armoire.
Couleur	Noir
Composition de la livraison	4 roulettes doubles orientables, 2 x avec et 2 x sans dispositif de blocage. Matériel de fixation inclus
Remarque concernant la référence	Pour le montage sur socle VX, l'adaptateur de socle est nécessaire Pour le montage sur socle TS, l'adaptateur de socle est nécessaire
Convient à	Type de coffret: VX Type de coffret: VX IT Type de coffret: VX SE Type de coffret: PC Type de coffret: Parties inférieures TP Type de coffret: IW Type de coffret: Data Rack Type de coffret: Refroidisseurs d'eau
Clearande floor	125 mm
Charge max. admissible (statique) par élément	1 200 N
Dimensions	Filetage: M12 x 20

Caractéristiques

Unité d'emballage	4 p.
Poids net	1,76 kg
Poids brut	1,98 kg
Numéro du tarif douanier	83024900
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262
Description produit	DK Roulettes doubles orientables, M12, 2 avec/sans dispositif de blocage