
### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 7501.000 VerticalBox

État: 9/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



#### DK 7501.000 - VerticalBox

Coffrets 19" compact pour petits réseaux, pour la mise en œuvre comme coffret mural, sous un plan de travail ou sur un bureau.







#### Caractéristiques

| Référence           | DK 7501.000  |
|---------------------|--|
| Description produit | Coffret 19" compact pour petits réseaux.   |
| Avantages           | Mise en œuvre possible comme coffret mural, sous un plan de travail ou sur un bureau |
|                     | Accès libre par trois côtés pour l'aménagement intérieur                             |
|                     | Ventilation passive grâce aux ouïes d'aération                                       |
|                     | Panneau arrière préparé pour le montage d'un ventilateur                             |
|                     | Sens d'ouverture libre des portes  |
|                     | Espace vertical latéral peu encombrant pour recevoir les                             |
|                     | composants 19"   |
| Matériau            | Tôle d'acier   |
|                     | Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm   |
| Finition            | Revêtement poudre  |
| Couleur             | RAL 7035   |
|                     |  |

© Rittal 2025

## Caractéristiques

| Composition de la livraison  | Coffret avec porte vitrée Panneaux latéraux (1 x fixe, 1 x amovible) avec fentes d'aération Passages pour l'introduction des câbles par le toit et le fond Panneau arrière amovible, avec passages pour l'introduction des câbles et pour le montage d'un ventilateur Plan 19", 5 U, horizontal à l'avant et à l'arrière, réglable en profondeur, écartement entre les plans de montage 434 – 489 mm Fermeture de sécurité 12321 sur porte, panneaux latéraux et arrière 4 pieds en plastique, autocollants |
|--|---|
| Unités de hauteur  | 5 U   |
| Dimensions   | Largeur: 300 mm<br>Hauteur: 540 mm<br>Profondeur: 600 mm  |
| Hauteur de montage pour les composants                                     | 5 U   |
| Matériau de base   | Tôle d'acier  |
| Charge admissible  | 250 N   |
| Charge max. admissible (statique)<br>par armoire selon la norme UL<br>2416 | 250 N   |
| Unité d'emballage  | 1 p.  |
| Poids net  | 16.188  |
| Poids brut   | 17.04   |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                                      | 64,9 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone                      | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit   |
| Numéro du tarif douanier   | 73269098  |
| EAN  | 4028177625426   |
| ETIM 9   | EC002500  |
| ECLASS 8.0   | 27180208  |

© Rittal 2025 3

# Approbation

Explications

Déclaration fabricant

© Rittal 2025