


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7643.000

Coffrets muraux AE

État: 31/01/2026 (La source: [ittal.com/fr-fr](https://www.ittal.com/fr-fr))

DK 7643.000 - Coffrets muraux AE avec montants 19" réglables en profondeur

Coffret mural pour petits réseaux avec niveau de fixation 19" fixe et plaque passe-câbles avec brosse passe-câbles pour introduction des câbles dans le fond. Indice de protection IP 55.

Caractéristiques

Référence	DK 7643.000
Description produit	Coffret mural pour petits réseaux avec un indice de protection élevé.
Matériau	Coffret : tôle d'acier
Finition	Coffret : revêtement poudre Montants 19" : zingués
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret avec porte montée sur charnières Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Serrure à panneton double de 3 mm Plaque passe-câbles avec brosse passe-câbles pour introduire les câbles par la base du coffret Montants 19", réglables en continu dans la profondeur Rail profilé en C pour retenir les câbles sur le panneau arrière Équerre en tôle en option pour installer un rail de mise à la masse ou un bandeau de prises 19"
Unités de hauteur	13 U
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 600 mm Profondeur: 350 mm
Profondeur de montage	310 mm
Hauteur de montage pour les composants	13 U
Position des charnières	à droite, réversible
Nombre de serrures	2
Matériau de base	Tôle d'acier

Caractéristiques

Indice de protection IP selon CEI 60 529	Jusqu'à IP 66 (en fonction de la plaque passe-câbles sélectionnée)
Plaque passe-câbles	Taille: 5 Nombre: 1
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	23.399
Poids brut	25
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177147034
E-Number Sweden	E7239954
ECLASS 8.0	27180208

Approbation

Approbation	TÜV VDE
-------------	------------