


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.222

Porte vitrée ajourée

État: 18/03/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.222 - Porte vitrée ajourée pour armoires TS, VX SE et baies TS IT

En remplacement des portes existantes. Avec charnières à 180° et poignée pivotante avec fermeture de sécurité N° 3524 E.

Caractéristiques

Référence	DK 7824.222
Description produit	Surface perforée des deux côtés avec ouverture d'entrée d'air > 78 % pour un débit d'air supplémentaire optimal.
Matériau	Porte : tôle d'acier Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition	Revêtement poudre
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Porte vitrée ajourée Poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé N°3524 E Charnières 180° (4 pièces) Matériel de fixation inclus
Consigne de montage	Seule la charnière 180° 7824.520 peut être mise en œuvre avec les rangées d'armoires TS avec des portes en tôle d'acier.
Convient à	Type de coffret: TS TS IT SE Largeur: 800 mm Hauteur: 2.200 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	22 kg
Poids brut	22,6 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

Caractéristiques

Description produit	Porte vitrée ajourée
---------------------	----------------------