## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7827.180 Montants 19"

État: 29/10/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



## DK 7827.180 - Montants 19" pour TS, CS Toptec

Montants à pliage multiple. Les montants sont également disponibles en L.

## Caractéristiques

Référence	DK 7827.180
Modèle	à pliage multiple
Avantages	Marquages des unités de hauteur sur l'avant facilitent l'installation systématique des plans en pouces
Caractéristiques techniques	Perforations 19" intégrées (standard EIA) Perforations latérales rondes et carrées Chromaté pour assurer la liaison conductrice des composants en pouces
Matériau	Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Dimensions	Largeur: 482,6 mm
Unités de hauteur	38 U
Remarque	Les montants peuvent également être utilisés pour les cotes de fixation 21", 23" et 24".  Veuillez choisir les glissières en fonction de chaque écartement entre les niveaux de fixation 19".  La mise en œuvre de l'adaptateur de montage pour montants en L est nécessaire pour une association avec des montants en L.
Convient à	Type de coffret: TS 8 CS Toptec Hauteur: 1.800 mm
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	5.266
Poids brut	5.543
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177234918

© Rittal 2025

## Caractéristiques

E-Number Sweden	E7239756	
ETIM 9	EC002620	
ECLASS 8.0	27189261	

© Rittal 2025 3