

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7827.554 Cadre de montage 54 U

État: 9/12/2015 (a sou [rittal.com/fr/fr](http://rittal.com/fr/fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7827.554 - Cadre de montage 54 U pour TS 8

Pour le montage d'un niveau 19" décalé latéralement avec une surface de montage utile de 42 U ainsi que pour l'intégration complémentaire d'autres 12 U qui peuvent être montées verticalement en position latérale.

## Caractéristiques

Référence	DK 7827.554
Description produit	Pour la construction d'un plan de montage 19" décalé latéralement avec une surface de montage utile de 42 U et l'intégration de 12 U supplémentaires verticalement dans l'espace latéral. Cette extension latérale est divisée en trois compartiments superposés de 4 U chacun. Le cadre de montage s'intègre à l'avant ou à l'arrière.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Équerre de montage (zinguée) Cache latéral : laqué
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Avec cadre de montage latéral de 12 U
Unités de hauteur	54 U
Dimensions de montage	Installation depth for components: 482,6 mm Largeur de montage pour les composants: 19"
Additional vertical installation space U	12 U
Remarque concernant la référence	Délai de livraison sur demande
Convient à	Type de coffret: TS 8 Largeur: 800 mm Hauteur: 2.000 mm
Unité d'emballage	1 jeu(x)
Poids net	8
Poids brut	9
Numéro du tarif douanier	94039910

# Caractéristiques

---

EAN	4028177302594
-----	---------------

---

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------