
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7828.121 Rail de retenue de câbles

État: 1/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



DK 7828.121 - Rail de retenue de câbles pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Pour la fixation des câbles à l'aide de colliers de frettage ou de fermetures Velcro, les rails de retenue des câbles sont accrochés au profil de l'ossature et peuvent, de plus, être bloqués à l'aide d'une vis.

Caractéristiques

Référence	DK 7828.121
Modèle	Pour le niveau de fixation intérieur
Description produit	Pour le guidage de câbles sur le cadre. Les câbles peuvent être fixés sur les rails de retenue de câbles à l'aide de colliers de frettage ou de rubans autoagrippants. Les rails de retenue de câbles s'accrochent sur les profilés de l'ossature ou du cadre de montage et peuvent, de plus, être bloqués à l'aide d'une vis.
Domaines d'application	Sur les profilés de l'ossature TS entre les montants 19" et dans la profondeur de la baie TS IT
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Convient à	Type de coffret: TS TS IT Largeur: 1.200 mm Profondeur: 1.200 mm
Convient à la largeur	1½ 200mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	2.076
Poids brut	2.277
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177517790
ETIM 9	EC000322

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

ECLASS 8.0

27400604

© Rittal 2025 3