


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7858.160

**Rails de retenue des câbles,
réglables en profondeur**

État: 15/03/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7858.160 - Rails de retenue des câbles, réglables en profondeur pour TS, TE

Pour TS et cadres de montage 19", permettent une adaptation souple de votre longueur à la distance de fixation entre les deux cadres de montage 19".



Caractéristiques

Référence	DK 7858.160
Description produit	À utiliser entre les montants 19" du modèle TS IT dans la profondeur de la baie.
Domaines d'application	Pour le guidage des câbles sur l'ossature de l'armoire et pour la décharge de traction des câbles guidés. Ceux-ci peuvent être fixés sur les rails de retenue des câbles à l'aide de colliers de câblage ou de bandes autoagrippantes. Les rails de retenue des câbles s'accrochent directement à l'arrière des montants 19" ou dans la profondeur de l'armoire entre deux montants. Un vissage supplémentaire bloque l'unité. Ces rails réglables en profondeur permettent une adaptation flexible de votre longueur à l'écartement de fixation donné entre les deux montants 19".
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Avec accessoires de fixation
Écartement entre les plans 19"	325 - 575 mm
Remarque	Point de fixation + 152 mm = écartement entre les plans 19"
Unité d'emballage	4 p.

Caractéristiques

Poids net	1 kg
Poids brut	1,104 kg
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Description produit	Support de câbles réglable