

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7859.081 PSM Zero-U-Space

État: 2/04/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7859.081 - PSM Zero-U-Space

PDU modulaire pour une intégration efficace dans l'espace zéro-U entre le panneau latéral et les montants 19" dans des baies IT de 800 mm de largeur.



## Caractéristiques

Référence	DK 7859.081
Description produit	PDU modulaire pour une intégration efficace dans l'espace zéro-U entre le panneau latéral et les montants 19" dans des baies IT de 800 mm de largeur.
Matériau	Profilé en aluminium, anodisé incolore
Longueur	1 695 mm
Longueur du câble de raccordement	3 m
Type de raccordement (électrique)	fixe / CEE
Nombre	1
Phases par alimentation	3~
Courant nominal (max.)	16 A
Emplacements de module (max.)	6
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 20
Dimensions	Longueur: 1.695 mm

# Caractéristiques

---

Convient à	Type de coffret: VX IT Hauteur: ≥ 2.000 mm
Plage de température de fonctionnement	5 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	10...90 %
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4 kg
Poids brut	4,3 kg
Numéro du tarif douanier	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Description produit	PSM Rail de distribution 0U 1x3phase 16A

# Approbation

---

Explications	Déclaration de conformité
--------------	---------------------------