# Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# DK 7859.081 PSM Zero-U-Space

État: 4/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



#### DK 7859.081 - PSM Zero-U-Space

PDU modulaire pour une intégration efficace dans l'espace zéro-U entre le panneau latéral et les montants 19" dans des baies IT de 800 mm de largeur.







#### Caractéristiques

Référence	DK 7859.081
Description produit	PDU modulaire pour une intégration efficace dans l'espace zéro-U entre le panneau latéral et les montants 19" dans des baies IT de 800 mm de largeur.
Matériau	Profilé en aluminium, anodisé incolore
Longueur	1⊠ 695mm
Longueur du câble de raccordement	3 m
Type de raccordement (électrique)	fixe / CEE
Nombre	1
Phases par alimentation	3~
Courant nominal (max.)	16 A
Emplacements de module (max.)	6
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 20
Dimensions	Longueur: 1.695 mm

© Rittal 2025

### Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: VX IT Hauteur: ≥ 2.000 mm
Plage de température de fonctionnement	5 °C45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	1090 %
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4
Poids brut	4.3
Numéro du tarif douanier	85369001
EAN	4028177956636
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306

## Approbation

Explications	Déclaration de conformité
--------------	---------------------------

© Rittal 2025 3