



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7885.000

Module de ventilation

État: 6/06/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7885.000 - Module de ventilation pour toit de ventilation modulaire, en deux parties

Système modulaire de ventilateurs pour toit de ventilation, convection active.

Caractéristiques

Référence	DK 7885.000
Description produit	Pour la ventilation active : unité de ventilation entièrement précâblée avec câble de raccordement de 2,5 m, avec deux moteurs de ventilation et des découpes supplémentaires. Augmentation du débit d'air à l'aide d'un ventilateur additionnel.
Matériau	Tôle d'acier
Couleur	RAL 7035
Débit d'air des ventilateurs (en soufflage libre)	1514
Débit d'air par ventilateur (en soufflage libre)	160/180
Convient à	Largeur: < 800 mm Profondeur: < 600 mm
Plage de température de fonctionnement	-10 °C...55 °C
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2.696
Poids brut	2.896
Numéro du tarif douanier	84149000
EAN	4028177136632
ECLASS 8.0	27180716

Approbation

Explications

Déclaration de conformité