


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.111



### PDU basic

État: 11/02/2026 (La source: [ittal.com/fr-fr](https://www.ittal.com/fr-fr))



# DK 7979.111 - PDU basic

Distribution de courant High-End pour baie IT : PDU robuste avec distribution de courant compacte de base pour l'environnement IT.



## Caractéristiques

Référence	DK 7979.111
Description produit	Distribution de courant pour système informatique. Grâce au PDU basic, chaque baie IT peut aisément être équipée d'une distribution de courant professionnelle. Un montage horizontal où vertical est possible (montage zéro U en vertical) en fonction du modèle de PDU.
Avantages	Lors du montage vertical, la fixation dans l'espace zéro U des baies Rittal VX IT ou TS IT peut être réalisée sans outil Marquage en couleurs des phases et des circuits de protection (L1 = rose, L2 = noir, L3 = blanc) Kit de montage sans outil pour baies VX IT
Matériaux	Profilé aluminium extrudé, anodisé Emplacements : plastique
Composition de la livraison	Verrouillage de fiche pour fiches CEI C14, C20 Matériel de fixation inclus
Options	Protection de surtension type 3 avec conducteurs qui peuvent être remplacés sous tension, avec surveillance d'état qui peut être intégrée dans le boîtier PDU Autres couleurs d'enveloppes possibles

# Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 44 mm Profondeur: 70 mm Longueur: 695 mm
Nombre de prises de courant et type	10 x Schuko (type F, CEE 7/3)
Tension nominale	230 V (AC)
Courant nominal (max.)	16 A
Puissance nominale	3,7 kW
Alimentations	Nombre: 1 Phases par alimentation: 1~
Longueur du câble de raccordement	3 m
Type de raccordement (électrique)	CEE
Directives	Directive CEM 2014/30/UE Directive basse tension 2014/35/UE
Normes	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Plage de température de fonctionnement	5 °C...50 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	10...95 %
Plage de température de stockage	-20 °C...70 °C
Raccordement du câble d'entrée (type / longueur)	3 m
Convient à	Type de coffret: Ossature de la baie VX IT: $\geq$ 1.200 mm Type de coffret: Montants 19" VX IT: $\geq$ 1.200 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2.6
Poids brut	2.72

# Caractéristiques

---

Numéro du tarif douanier 85366990

EAN 4028177947405

E-Number Sweden E8407006

ETIM 9 EC002762

ETIM 8 EC002762

ECLASS 8.0 27142604

# Approbation

---

Explications Déclaration de conformité