

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 7993.126**

# Armoires électriques juxtaposables VX25

État: 18/04/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 7993.126 - Armoires électriques juxtaposables VX25 Standard du groupe BMW AG

Valable dans toutes les usines BMW. Armoires électriques VX25 avec socle d'une hauteur de 200 mm pour Technologie Montage TMO.

## Caractéristiques

Référence	VX 7993.126
Description produit	Valable dans toutes les usines BMW. Armoires électriques VX25 avec socle d'une hauteur de 200 mm pour Technologie Montage TMO.
Matériau	Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Toit : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier de 2,0 mm Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Porte(s) avec charnières à 180° 8618.330 montées Porte(s) avec poignée Confort montée pour serrure semi-cylindrique 8618.250 avec jeu d'adaptateur monté pour dispositif de verrouillage à panneton double 7993.200 Hauteur de socle : 200 mm, constitué de pièces d'angle et de plaques de socle 8660.02X à l'avant et à l'arrière, hauteur des plaques de socle à l'avant 2 x 100 mm et à l'arrière 1 x 200 mm Avec plaque de montage zinguée, montage en position reculée dans la dernière perforation En haut à l'avant avec lampe à diodes 2500.220, 24 V, avec alimentation 2500.410 et contact de porte 2500.460 monté

# Caractéristiques

---

Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 2.000 mm Profondeur: 600 mm
Hauteur avec socle	2 200 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	499 mm x 1.896 mm
Nombre de portes	1
Unité d'emballage	1 p.
Numéro du tarif douanier	94032080

---