

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.175

Coffrets électriques AX

État: 21/05/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.175 - Coffrets électriques AX Standard du groupe BMW AG

Valable dans toutes les usines BMW. Armoire inférieure comme répartiteur 24 V ou 400 V, dimensions 800 x 900 x 400 mm, plus socle de 200 mm, pour Technologie Karosseriebau TKB.

Caractéristiques

Référence	AX 7993.175
Description produit	Valable dans toutes les usines BMW. Armoire inférieure comme répartiteur 24 V ou 400 V, dimensions 800 x 900 x 400 mm, plus socle de 200 mm, pour Technologie Karosseriebau TKB.
Matériau	Tôle d'acier
Couleur	Coffret : RAL 7035 Socle : RAL 9005

Caractéristiques

Composition de la livraison	Toit à l'arrière avec quatre perçages de fixation pour bras porteur, obturés par des bouchons, à l'intérieur avec plaque de renfort et quatre écrous à rive M6 sous les perforations du toit Porte avec poignée Confort 2435.100 montée avec dispositif de verrouillage à panneton double 2466.000 Base avec découpe pour l'introduction des câbles, recouverte d'une plaque passe-câbles en plusieurs parties avec brosses passe-câbles Socle d'une hauteur de 200 mm 2820.082, constitué de quatre pièces d'angle, de deux plaques superposées d'une hauteur de 100 mm à l'avant et d'une plaque d'une hauteur de 200 mm à l'arrière une plaque de socle latérale 2820.420 d'une hauteur de 200 mm est montée à droite et à gauche La porte est connectée au point inférieur de mise à la masse du coffret à l'aide d'une tresse de masse 2412.316 Le renfort de toit est connecté au point supérieur de mise à la masse du coffret à l'aide d'une tresse de masse 2412.316 une tresse de masse 2412.316, montée au point de mise à la masse, doit être connectée au cadre de montage Lütze qui reste à monter par le client sans plaque de montage Lampe à diodes 2500.220 (livrée non montée) Câble de raccordement pour l'alimentation des lampes à diodes 2500.410 (joint séparément) Contact de porte 2500.460 (livré non monté) Équerre de montage 4597.000 pour le montage du contact de porte (livré non monté)
Domaines d'application	Distribution 24 V
Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 900 mm Profondeur: 400 mm
Hauteur avec socle	1 × 100mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	50
Poids brut	52.8
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177960114