

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.226

Distribution de courant 24 V DC

État: 21/12/2025 (La source: [ittal.com/fr-fr](https://www.ittal.com/fr-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP

AX 7993.226 - Distribution de courant 24 V DC selon la spécification

Distribution électrique décentralisée, pour une alimentation 24 V DC. Mise en œuvre conformément aux listes des matériaux autorisés spécifiques au projet de la marque respective.

Caractéristiques

Référence	AX 7993.226
Description produit	Coffret électrique sur base AX 1039.000 en tôle d'acier constitué d'un corps monobloc soudé aux rebords repliés avec gouttière de protection sur tout le pourtour de l'ouverture de porte, panneau arrière avec renforts pour pattes de fixation murale. Base du coffret avec plaque passe-câbles en tôle d'acier. Porte avec joint d'étanchéité en polyuréthane moulé « in situ », bandeaux perforés verticaux sur l'intérieur de la porte avec raccordement de mise à la masse, charnières vissées. Plaque de montage : avec perçage en trou de serrure pour la mise à la masse, avec graduations sérigraphiées, fixée par des écrous hexagonaux.
Matériau	Coffret : tôle d'acier Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur	RAL 7035

Caractéristiques

Composition de la livraison	Porte avec charnières à 180° montées et positionnées à droite Plaque passe-câbles avec 2 découpes (L x P) 112 x 36 mm, avec 4 perçages de fixation Ø 5,5 mm sur le pourtour pour chaque Plaque passe-câbles avec 2 découpes (L x P) 112 x 36 mm, avec 4 perçages de fixation Ø 5,5 mm 4 pattes de fixation murale pour un écartement du mur de 40 mm (livrées non montées) Plaque de montage en bas avec une goulotte de câbles horizontale 75 x 75 mm, longueur 420 mm, plaque de montage en haut avec une goulotte de câbles horizontale 40 x 40 mm, longueur 420 mm, les goulettes de câbles horizontales sont reliées entre elles par une goulotte de câbles verticale 25 x 40, longueur 175 mm 2 rails porteurs TH35/7,5 montés horizontalement sur la plaque de montage, rail porteur à gauche longueur 107 mm, à droite longueur 437 mm Poignée en plastique 2577.010 avec serrure VW-E1 (livrée non montée)
Domaines d'application	Pour toutes les usines du groupe Volkswagen dans le monde, sauf les usines aux Etats-Unis
Remarque	Conformément à BV 1.09 § 1.1.2 toutes les serrures installées sur les machines doivent en principe être livrées sans clé. Pour le besoin propre du fournisseur, les clés cylindriques requises peuvent être commandées séparément à l'aide de la référence 2532.002. Homologation UL selon le certificat N° 20190301 – E76083, conçue pour les qualifications de type UL 1, 12. L'homologation ne concerne que l'enveloppe vide livrée, les ouvertures éventuelles dans l'enveloppe doivent être obturées par le client en fonction de la qualification de type souhaitée.
Indice de protection NEMA	NEMA 4
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 380 mm Profondeur: 210 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	16
Poids brut	16.26

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier 94032080