

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8450.600**

**Armoires électriques juxtaposables  
TS 8**

État: 26/04/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8450.600 - Armoires électriques juxtaposables TS 8

## Acier inoxydable

Armoires juxtaposables TS 8 en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), y compris plaque de montage. Indice de protection IP 55.



## Caractéristiques

Référence	TS 8450.600
Matériau	Ossature d'armoire : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm Toit : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé Panneau arrière : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé Plaques passe-câbles : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition	Ossature de l'armoire et plaques passe-câbles : nues Porte, toit et panneau arrière : extérieur brossé, grain 400 Plaque de montage : zinguée

# Caractéristiques

Composition de la livraison	Ossature d'armoire Porte(s) Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Toit Plaques passe-câbles Panneau arrière Plaque de montage 4 anneaux de transport Serrure : panneton double de 3 mm 2 rails de montage TS 18 x 38 mm 2 traverses de montage montées dans la profondeur de l'armoire
2 supportstrips in depth	Oui
Nombre de portes	1
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 12
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Code IK	IK09
Remarque	Compte tenu de la dureté du matériau, nous conseillons d'utiliser les vis à tôle à tête ronde empreinte étoile pour l'équipement intérieur.
Matériau de base	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 2.000 mm Profondeur: 600 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	699 mm x 1.896 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	121,1 kg
Poids brut	128,9 kg
Numéro du tarif douanier	94032080

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0

27180101

---

Description produit

TS armoires électriques juxtaposables, LHP : 800x2000x600 mm, en acier inoxydable AISI 304 (1.4301), avec plaque de montage, avec une porte à l'avant

# Approbation

---

Approbation

Bureau Veritas  
DNV-GL  
UL + C-UL (listed)

---

Explications

Déclaration fabricant  
Déclaration de conformité  
Déclaration de conformité UK