Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.625 Porte vitree

État: 4/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



TS 8610.625 - Porte vitrée pour armoires TS, VX SE et baies TS IT

À la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.



Caractéristiques

Référence	TS 8610.625
Description produit	A la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière
Matériau	Cadre : profilé en aluminium extrudé
	Pièces d'angle : fonte de zinc
	Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition	Revêtement poudre
Couleur	Cadre: RAL 7035
	Pièces d'angle : RAL 7035
	Vitre (masque appliqué à l'intérieur) : RAL 9005
Composition de la livraison	Cadre de porte vitrée en verre sécurit
	Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double
	Charnières 180° (4 pièces)
Surface visible	Largeur de fenêtre vitrée: 460 mm
	Hauteur de fenêtre vitrée: 2.040 mm
Hauteur de fenêtre vitrée	2⋈ 040mm

© Rittal 2025

Caractéristiques

Pour le montage à la place du panneau arrière, les serrures sont nécessaires
IP 55
Type de coffret: TS
TS IT
VX SE
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 2.200 mm
1 p.
15.7
16.2
4028177693869
EC000747
27182204

© Rittal 2025 3