

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.625 Porte vitrée

État: 13/05/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.625 - Porte vitrée pour armoires TS, VX SE et baies TS IT

À la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.



Caractéristiques

Référence	TS 8610.625
Description produit	A la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.
Matériau	Cadre : profilé en aluminium extrudé Pièces d'angle : fonte de zinc Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition	Revêtement poudre
Couleur	Cadre : RAL 7035 Pièces d'angle : RAL 7035 Vitre (masque appliqué à l'intérieur) : RAL 9005
Composition de la livraison	Cadre de porte vitrée en verre sécurit Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double Charnières 180° (4 pièces)
Surface visible	Largeur de fenêtre vitrée: 460 mm Hauteur de fenêtre vitrée: 2.040 mm
Hauteur de fenêtre vitrée	2 040 mm

Caractéristiques

Consigne de montage	Pour le montage à la place du panneau arrière, les serrures sont nécessaires
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Convient à	Type de coffret: TS TS IT VX SE Largeur: = 600 mm Hauteur: = 2.200 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	15,7 kg
Poids brut	16,2 kg
Numéro du tarif douanier	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Description produit	TS Porte vitrée, pour TS, TS IT, SE, pour L/H : 600x2200 mm