

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8610.680 Porte vitrée

État: 5/04/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8610.680 - Porte vitrée pour TS 8

Porte vitrée pour TS 8, en remplacement d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.



## Caractéristiques

Référence	TS 8610.680
Description produit	A la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.
Matériau	Cadre : profilé en aluminium extrudé Pièces d'angle : fonte de zinc Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition	Revêtement poudre
Couleur	RAL 7035 Vitre (masque appliqué à l'intérieur) : RAL 7015
Composition de la livraison	Cadre de porte vitrée en verre sécurit Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double Charnières 180° (4 pièces) Surface vitrée : L – 140 mm, H – 160 mm
Surface visible	Largeur de fenêtre vitrée: 460 mm Hauteur de fenêtre vitrée: 1.640 mm
Hauteur de fenêtre vitrée	1 640 mm

# Caractéristiques

---

Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Convient à	Type de coffret: DK-TS TS 8 SE Largeur: = 600 mm Hauteur: = 1.800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	11,97 kg
Poids brut	12,6 kg
Numéro du tarif douanier	76101000
ECLASS 8.0	27182204