

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.050

Châssis TS 17 x 73 mm



État: 31/01/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8612.050 - Châssis TS 17 x 73 mm

Pour l'aménagement universel ou le montage partiel. À accrocher simplement dans les perforations puis visser.



Caractéristiques

Référence	TS 8612.050
Modèle	Pour le plan de montage intérieur et pour le montage sur les portes
Description produit	Pour l'aménagement universel ou le montage partiel. À accrocher simplement dans les perforations puis visser.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Vis incluses
Longueur	490 mm
Convient à la largeur de porte	600 mm
Possibilités de montage	<p>Sur le profilé vertical de l'armoire TS, VX SE : sur le niveau de montage intérieur, sur tout le pourtour, avec décalage en hauteur</p> <p>Sur les profilés horizontaux supérieurs des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur</p> <p>Dans TP sur rail pour équipement intérieur : dans la largeur sur le niveau de montage intérieur</p> <p>Kit de montage pour tablettes d'appareillage dans les armoires électriques TS, VX SE, à accrocher et à bloquer en toute simplicité.</p>
Consigne de montage	Le rail pour aménagement intérieur est nécessaire pour le montage sur les pupitres TP

Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: VX SE TP PC IW Largeur/profondeur: 500 mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	2.008
Poids brut	2.199
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	8,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177212084
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234