

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.760

Rail de montage TS 25 x 38 mm

État: 2/04/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.760 - Rail de montage TS 25 x 38 mm

Pour les équipements lourds, avec perçages de fixation. Possibilités de montage sur les profilés d'armoire TS verticaux.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Référence | TS 8612.760 |
| Description produit | Pour les équipements lourds, avec perçages de fixation. |
| Matériau | Tôle d'acier d'épaisseur 3,0 mm |
| Finition | Zinguée |
| Composition de la livraison | Vis incluses |
| Possibilités de montage | Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE Avec perforations rondes de 9 mm selon une trame au pas de 25 mm sur toutes les faces Pour le montage de rails porteurs, rails porteurs pour composants lourds, rails profilés en C 30/15, supports pour retenue des câbles (équerre profilée), équipement personnel |
| Remarque | Associés aux écrous à encliqueter, ces rails conviennent particulièrement à la réalisation de liaisons dynamiques |
| Convient à | Largeur/profondeur: 600 mm |
| Unité d'emballage | 2 p. |
| Poids net | 1,648 kg |
| Poids brut | 1,96 kg |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

Caractéristiques

Description produit

TS Rails de montage 25 x 38 mm, pour L/P : 600 mm