


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.030

Porte vitrée

État: 9/01/2026 (La source: [ittel.com/fr-fr](https://www.ittal.com/fr-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8618.030 - Porte vitrée pour armoires VX

À la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.

Caractéristiques

Référence	VX 8618.030
Description produit	A la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.
Matériaux	Cadre : profilé en aluminium extrudé Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition	Revêtement poudre
Couleur	Cadre : RAL 7035 Vitre (masque appliqué à l'intérieur) : RAL 9005
Composition de la livraison	Porte vitrée Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double Charnières 180° (4 pièces)
Code IK	IK08
Remarque	Pour le montage à la place du panneau arrière, les butées de porte 8618.110 sont nécessaires.
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 12
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Convient à	Type de coffret: VX Largeur: = 800 mm Hauteur: = 2.000 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	16.5
Poids brut	17.4
Numéro du tarif douanier	94039910
EAN	4028177921009
ETIM 9	EC000747

Caractéristiques

ECLASS 8.0

27182204

Approbation

Approbation UL + C-UL - FTTA

Certificats Indice de protection