### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## VX 8618.250 Poignée Confort VX

État: 19/09/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



# VX 8618.250 - Poignée Confort VX pour armoires et baies VX, VX IT

La surface de la porte peut être utilisée dans toute sa largeur pour y intégrer des composants grâce à une poignée rabattable qui ne pivote pas et qui se monte sans outil, par encliquetage. Montage simple par encliquetage sans outil.

#### Caractéristiques

Référence	VX 8618.250
Modèle	pour serrures semi-cylindriques
Avantages	La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de rabattement. Montage simple grâce aux poignées à encliqueter
Matériau	Fonte de zinc
Couleur	RAL 7035
Remarque concernant la référence	Poignées prévues pour le montage de serrures semi-cylindrique de 40 ou 45 mm de longueur totale (selon la norme DIN 18 252)
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Pour le montage de serrures demi-cylindre d'une longueur totale de 40 ou 45 mm (selon la norme DIN 18 252) ou de serrures et boutons-pression d'une longueur de 40 mm
Convient au type d'enveloppe	VX VX IT
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 12
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.68
Poids brut	0.686
Numéro du tarif douanier	83024110
EAN	4028177921788

© Rittal 2025 2

## Caractéristiques

ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

## Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
	UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3