

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.251 Poignée Confort VX

État: 3/06/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.251 - Poignée Confort VX pour armoires et baies VX, VX IT

La surface de la porte peut être utilisée dans toute sa largeur pour y intégrer des composants grâce à une poignée rabattable qui ne pivote pas et qui se monte sans outil, par encliquetage. Montage simple par encliquetage sans outil.



Caractéristiques

| | |
|------------------------------|---|
| Référence | VX 8618.251 |
| Modèle | pour serrures semi-cylindriques |
| Avantages | La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de rabattement. Montage simple grâce aux poignées à encliqueter |
| Matériau | Fonte de zinc |
| Couleur | RAL 9005 |
| Verrouillage | Modèle du dispositif de fermeture: Pour le montage de serrures demi-cylindre d'une longueur totale de 40 ou 45 mm (selon la norme DIN 18 252) ou de serrures et boutons-pression d'une longueur de 40 mm |
| Convient au type d'enveloppe | VX VX IT |
| Type selon la norme UL 50E | Type 1 Type 3 Type 3R Type 4 Type 12 |
| Unité d'emballage | 1 p. |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|--|
| Poids net | 0,7 kg |
| Poids brut | 0,719 kg |
| Numéro du tarif douanier | 83024110 |
| ETIM 9 | EC000327 |
| ECLASS 8.0 | 27409217 |
| Description produit | VX Poignée Comfort pr cilindre RAL9005 |

Approbation

| | |
|-------------|------------------|
| Approbation | UL + C-UL - FTTA |
|-------------|------------------|