

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.270 Poignée Confort VX

État: 11/07/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.270 - Poignée Confort VX pour armoires et baies VX, VX IT

La surface de la porte peut être utilisée dans toute sa largeur pour y intégrer des composants grâce à une poignée rabattable qui ne pivote pas et qui se monte sans outil, par encliquetage. Montage simple par encliquetage sans outil.



Caractéristiques

Référence	VX 8618.270
Modèle	Pour système de fermeture ASSA
Avantages	La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de rabattement. Montage simple grâce aux poignées à encliqueter
Matériau	Fonte de zinc
Couleur	RAL 7035
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Pour serrure demi-cylindre ovale ASSA jusqu'à une longueur totale de 26,9 mm
Convient au type d'enveloppe	VX VX IT
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3R Type 4 Type 12
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,7 kg

Caractéristiques

Poids brut	0,723 kg
Numéro du tarif douanier	83024110
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Description produit	VX Poignée Confort pour système de fermeture ASSA

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA
-------------	--