
Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





VX 8619.530 Cadre pivotant petit format

État: 15/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



VX 8619.530 - Cadre pivotant petit format pour armoires VX, VX SE, AX et armoires de 600 mm et 800 mm de largeur

Pour le montage des équipements 19".





Caractéristiques

Référence	VX 8619.530
Description produit	Pour le montage des équipements 19".
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	2 charnières à 130°
	Avec dispositif de verrouillage à panneton double
	Matériel pour la fixation sur le kit de montage
Remarque	Pour bloquer le cadre pivotant ouvert, le dispositif de blocage du
	cadre pivotant est nécessaire.
	Des rails de montage 23 x 64 mm sont parfois nécessaires en
	fonction de la situation.
	Sur les profilés des armoires électriques monobloc VX SE, en
	association avec un rail d'adaptation VX
	Consultez les plans détaillés pour connaître les autres options de
	montage
Remarque concernant la référence	Le kit de montage AX est requis en complément pour le montage dans l'AX

© Rittal 2025

Caractéristiques

Convient à	Tuna da coffrat: VV
Convient a	Type de coffret: VX VX SE
	AX
	Largeur: = 600 mm = 800 mm
	– 600 mm Hauteur: ≥ 760 mm
	Hauteur. 2 700 mm
Convient au type d'enveloppe	VX
	VX SE
Unités de hauteur	12 U
Convient au type d'enveloppe	VX
	VX SE
	AX
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	3.578
Poids brut	3.925
Numéro du tarif douanier	94039910
EAN	4028177919594
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3