Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





VX 8660.110 Roulettes de transport


État: 29/10/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)




VX 8660.110 - Roulettes de transport pour socles VX en tôle d'acier

À accrocher sur la pièce d'angle de 100 ou 200 mm de hauteur.







Caractéristiques

| Référence | VX 8660.110 |
|-----------------------------|--|
| Couleur | RAL 9005 |
| Composition de la livraison | 4 roulettes doubles orientables, 2 x avec et 2 x sans dispositif de blocage. |
| Clearande floor | 100 mm |
| Charge admissible | Charge dynamique max. en utilisant 4 roulettes doubles orientables (armoire individuelle) : 3000 N |
| Poids/UE | 8,63 kg |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 8.4 |
| Poids brut | 8.631 |
| Numéro du tarif douanier | 83024900 |
| EAN | 4028177984837 |
| ETIM 9 | EC002621 |
| ETIM 8 | EC000721 |

© Rittal 2025

Caractéristiques

ECLASS 8.0

27182003

© Rittal 2025 3