#### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# TS 8800.520 Goulotte de câblage

État: 2/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



# TS 8800.520 - Goulotte de câblage pour profilé vertical TS

Pour le montage sur le profilé vertical de l'armoire, sur deux profilés d'armoires juxtaposées dans la zone de juxtaposition.







#### Caractéristiques

Référence	TS 8800.520
Modèle	Largeur 50 mm, à monter sur un profilé vertical à côté du panneau latéral.
Avantages	Les points de fixation des goulottes de câbles correspondent aux perforations TS. Les perçages complexes nécessaires pour fixer les goulottes sont donc superflus.  Les lignes de rupture des barrettes sont également prévues en fonction des goulottes horizontales pour plaque de montage.  Une autre barrette à la hauteur de la plaque de montage permet une introduction directe dans la goulotte de câbles.
Matériau	PVC durci Difficilement inflammable, autoextinguible
Couleur	Proche RAL 7030
Composition de la livraison	Goulotte de câbles avec couvercle
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Remarque	Peut être coupé pour les autres dimensions d'armoire.

© Rittal 2025 2

### Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 50 mm
	Hauteur: 1.800 mm
	Profondeur: 80 mm
Convient à	Type de coffret: TS
	VX SE
	PC
	IW
	Hauteur: ≤ 2.000 mm
Plage de température de	60 °C
fonctionnement	
Unité d'emballage	8 p.
Poids net	9.944
Poids brut	10.52
Numéro du tarif douanier	39259020
EAN	4028177233652
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

## Approbation

Explications	Déclaration de conformité	
	Déclaration de conformité UK	

© Rittal 2025 3